



EC377M

Energimät CT3000/5A RS485 MID OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Bussystem	MODBUS
-----------	--------

Elektrisk ström

Märkström	3000 A
-----------	--------

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Dimensioner

Höjd	90 mm
Bredd	72 mm

Utrustning

Typ av impulsgivare	Elektrisk
---------------------	-----------

Kompatibilitet

Lämplig för	Inköp/Logistik
-------------	----------------

Anslutning

Anslutningstyp bussystem	RS485
--------------------------	-------

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Mått

Mätsystem	Mätning via strömtransformator
Typ av mätinstrument	Elektronisk
Mätområde frekvens	50 - 50 Hz

Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	4
------------------------------------	---

Funktioner

Typ av tariff	Enkeltariff
---------------	-------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-10 - 55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70 °C

Ström

Energiförbrukning VA	10 VA
Total effektförlust vid nominell märkström	2 W

Elektrisk ström

Maximal mätkretsström	3000 A
-----------------------	--------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja