



K96K

Borne de barre 50mm<sup>2</sup>- 150mm<sup>2</sup>, pour barres 12x5mm et 12x10mm

### Caractéristiques techniques

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	50 - 150 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	50 - 150 mm <sup>2</sup>

#### Installation, montage

Couple de serrage	15 - 15 Nm
-------------------	------------

#### Dimensions

Hauteur de barre du jeu de barres	12 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 10 mm
Hauteur	19.50 mm
Largeur	34 mm

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	275 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui