



K96H

Borne de barre, 25mm<sup>2</sup>-95mm<sup>2</sup> pour barres 12x5mm, 25mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup> pour barres 12x10mm

### Caractéristiques techniques

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	16 - 95 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	16 - 95 mm <sup>2</sup>

#### Installation, montage

Couple de serrage	12 - 15 Nm
-------------------	------------

#### Dimensions

Hauteur de barre du jeu de barres	12 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 10 mm
Largeur	22 mm

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	225 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui