



K96N

**Borne de barre 10mm<sup>2</sup>-50mm<sup>2</sup> pour barres 12x5mm pour conducteurs en alu et cuivre**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	10 - 50 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	10 - 50 mm <sup>2</sup>

**Installation, montage**

Couple de serrage	20 - 20 Nm
-------------------	------------

**Dimensions**

Hauteur de barre du jeu de barres	12 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 5 mm
Hauteur	25.10 mm
Largeur	25.10 mm
Profondeur	62 mm

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	150 A
-------------------------	-------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui