




K96M

**Raalklem 1,5 - 70 mm<sup>2</sup> 12 x 5/ 10**

**Technische karakteristieken**

**Aansluiting**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 16 - 35 mm <sup>2</sup>  |
| Doorsnede stijve geleider  | 1.5 - 70 mm <sup>2</sup> |

**Installatie, montage**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Nominaal aandraaimoment | 8 - 8 NM |
|-------------------------|----------|

**Afmetingen**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Hoogte railsysteem | 12 mm     |
| Dikte rail         | 5 - 10 mm |
| Hoogte             | 18 mm     |
| Breedte            | 25,50 mm  |
| Diepte             | 42 mm     |

**Elektrische Stroom**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 175 A |
|-----------------|-------|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |