




K96M

Raalklem 1,5 - 70 mm² 12 x 5/ 10

Technische karakteristieken

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	16 - 35 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 70 mm ²

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	8 - 8 NM
-------------------------	----------

Afmetingen

Hoogte railsysteem	12 mm
Dikte rail	5 - 10 mm
Hoogte	18 mm
Breedte	25,50 mm
Diepte	42 mm

Elektrische Stroom

Nominale stroom	175 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja