




K96M

Överfallsklämma 16mm²-70mm² för 12x5mm, 16mm²-35mm² för 12x10mm, Cu-Ledare

Tekniska egenskaper

Anslutning

Area flexibel ledare	16 - 35 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 70 mm ²

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	8 - 8 Nm
-----------------------------	----------

Dimensioner

Höjd samlingsskena	12 mm
Bredd/tjocklek samlingsskena	5 - 10 mm
Höjd	18 mm
Bredd	25,50 mm
Djup	42 mm

Elektrisk ström

Märkström	175 A
-----------	-------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja