




K96M

Клема для шини 1,5-70/35мм² до шин CU 12x5/10мм

Технічні характеристики

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	16 - 35 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 70 mm ²

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	8 - 8 Nm
--------------------------------	----------

Розміри

Висота шини	12 mm
Ширина/товщина шини	5 - 10 mm
Висота	18 mm
Ширина	25,50 mm
Глибина	42 mm

Електричний струм

Номінальний струм	175 A
-------------------	-------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes