



K96R

Zaciski do szyn zbiorczych 15-70mm² Cu 12x5mm opuszczony

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	6 - 70 mm ²
---	------------------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	10 - 10 Nm
-----------------------------	------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	175 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----