



GW1B7035

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednónásobná klapka

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Materiál

Barva Světle šedá

Kód RAL 7035

Povrchová úprava Matná

Materiál Bezhalogenový PC-ABS

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 55 mm

Šířka 55 mm

Hloubka 7 mm

Kapacita

Počet modulů 1

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Bez

Konektivita

Druh montáže Upevnění svorkou
Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP30

Mechanická odolnost IK IK07

Texty

Potisk Bez potisku

Identifikace

Montážní uspořádání Centrální krycí deska

Vhodné pro

Multimediální zařízení Hager BRx

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano