



K96A

### Borne de barre, 1,5-16mm<sup>2</sup>, p.12x5mm

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

##### Installation, montage

Couple de serrage	3.50 - 3.50 Nm
-------------------	----------------

##### Dimensions

Hauteur de barre du jeu de barres	12 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 5 mm

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	65 A
-------------------------	------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui