



K96A

Morsetti per barra 12x6 per cavi da 1,5 a 25 mmq

Caratteristiche tecniche

Connessione

Sezione conduttore flessibile	1.5 - 16 mm ²
Sezione conduttore rigido	1.5 - 16 mm ²

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	3,50 - 3,50 Nm
------------------------------	----------------

Serie

Altezza sbarra	12 mm
Larghezza/spessore sbarra	5 - 5 mm

Corrente

Corrente nominale	65 A
-------------------	------

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si