



K96A

**Morsetti per barra 12x6 per cavi da 1,5 a 25 mmq**

**Caratteristiche tecniche**

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	3,50 - 3,50 Nm
------------------------------	----------------

**Serie**

Altezza sbarra	12 mm
Larghezza/spessore sbarra	5 - 5 mm

**Corrente**

Corrente nominale	65 A
-------------------	------

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si