



K96F

**Sammelschienenklemme 25mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup> bei 12x5mm, 25mm<sup>2</sup>-50mm<sup>2</sup> bei 12x10mm, Cu-Leiter**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	25 - 70 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	25 - 70 mm <sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	8 - 8 Nm
----------------------	----------

**Abmessungen**

Höhe Sammelschiene	12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Breite	22,50 mm

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	175 A
-----------	-------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja