



K96F

Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²

Technische karakteristieken

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	25 - 70 mm ²
Doorsnede stijve geleider	25 - 70 mm ²

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	8 - 8 NM
-------------------------	----------

Afmetingen

Hoogte railsysteem	12 mm
Dikte rail	5 - 10 mm
Breedte	22,50 mm

Elektrische Stroom

Nominale stroom	175 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja