



K96F

Borne de barre 25mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-50mm² pour barres 12x10mm

Caractéristiques techniques

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	25 - 70 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	25 - 70 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	8 - 8 Nm
-------------------	----------

Dimensions

Hauteur de barre du jeu de barres	12 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 10 mm
Largeur	22.50 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	175 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui