




K96F

**Sammelschienenklemme 25mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup> bei 12x5mm, 25mm<sup>2</sup>-50mm<sup>2</sup> bei 12x10mm, Cu-Leiter**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 25 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 25 - 70 mm <sup>2</sup> |

**Installation, Montage**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Nominales Drehmoment | 8 - 8 Nm |
|----------------------|----------|

**Abmessungen**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Höhe Sammelschiene         | 12 mm     |
| Breite/Dicke Sammelschiene | 5 - 10 mm |
| Breite                     | 22,50 mm  |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 175 A |
|-----------|-------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |