




K96F

Zaciski do szyn zbiorczych 25-70mm² Cu 12x5mm

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	25 - 70 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	25 - 70 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	8 - 8 Nm
-----------------------------	----------

Wymiary

Wysokość szyny zbiorczej	12 mm
Szerokość/grubość szyny zbiorczej	5 - 10 mm
Szerokość	22,50 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	175 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak