




K96F

Överfallsklämma 25mm²-70mm² för 12x5mm, 25mm²-50mm² för 12x10mm, Cu-Ledare

Tekniska egenskaper

Anslutning

Area flexibel ledare	25 - 70 mm ²
Area solid ledare	25 - 70 mm ²

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	8 - 8 Nm
-----------------------------	----------

Dimensioner

Höjd samlingsskena	12 mm
Bredd/tjocklek samlingsskena	5 - 10 mm
Bredd	22,50 mm

Elektrisk ström

Märkström	175 A
-----------	-------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja