



K96D

Regleta para pletina de 12x6, 16-50 mm² de sección

Características técnicas

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	10 - 50 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	10 - 50 mm ²

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	10 - 10 Nm
------------------------	------------

Dimensiones

Anchura/grosor de la barra de conexión	5 - 5 mm
Anchura	16,50 mm

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	315 A
----------------------------	-------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí