



LE1406C

## Smältsäkring D01/E14 6A

### Tekniska egenskaper

#### Säkring

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Säkringsstorlek          | D01 |
| Säkringens karakteristik | gG  |

#### Elektrisk ström

|           |     |
|-----------|-----|
| Märkström | 6 A |
|-----------|-----|

#### Spänning

|              |             |
|--------------|-------------|
| Märkspänning | 250 - 400 V |
|--------------|-------------|

#### Ström

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 1,70 W |
|--------------------------------------------|--------|

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 10 mm |
| Bredd | 10 mm |

#### Material

|      |      |
|------|------|
| Färg | Grön |
|------|------|

#### Arkitektur

|       |    |
|-------|----|
| Kurva | gG |
|-------|----|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |