




UC8110BB

**Suporte p/barramento 1x10mm (3P+N)**

**Características técnicas**

**Materiais**

|          |     |
|----------|-----|
| Material | Aço |
|----------|-----|

**Dimensões**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Altura                               | 50 mm      |
| Largura                              | 400 mm     |
| Profundidade                         | 33 mm      |
| Altura do barramento                 | 120 mm     |
| Largura/espessura da barra condutora | 10 - 10 mm |

**Sustentabilidade**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |