



B02485



#### Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NIAV 200x80 W

##### Caratteristiche tecniche

###### Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	70 - 120
-------------------------------	----------

###### Serie

Altezza	80 mm
Larghezza	200 mm

###### Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Bianco
Codice RAL	9001

###### Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

###### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

###### Adatto per

14 TA-N 200x80 / 16 TA-EN 200x80

###### Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

###### Illustrazioni | Disegni

