



B06405



Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 200x60 AO

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	60 mm
Larghezza	200 mm
Lunghezza	2000 mm

Porta / coperchio

Numero di coperchi montabili	0
Larghezza coperchio 1	80 mm
Larghezza coperchio 2	40 mm
Larghezza coperchio 3	40 mm

Serie

Sezione interna	10680 - 10680 mm ²
-----------------	-------------------------------

Installazione, montaggio

Perforazione della base	Sì
-------------------------	----

Materiali

Materiale	Alluminio
Trattamento	Verniciato
Colore	Alluminio

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Connettività

Abbinabile con canale	Senza accoppiamento
-----------------------	---------------------

Equipaggiamento

Numero scomparti	0
Con pellicola protettiva	No

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

