



94207004

Funk-Wächter 180 flach K.5 edelstahl, lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Montagehöhe	1,10 - 1,10 m

Einstellungen

Minimale Einschaltdauer	10 s
-------------------------	------

Funktionen

Maximale Einschaltdauer	15 min
-------------------------	--------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Lieferumfang

Busan Kopplung inklusive	Ja
--------------------------	----

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	0 - 80 lx
--------------------------------	-----------

Erfassung

Erfassungswinkel	180 - 180
Erfassungswinkel horizontal	180 - 180

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 45 °C
--------------------	-----------

Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl Thermoplast
-----------	--------------------------

Texte

Montageart	Montage mit Rahmen Auf ebenem Untergrund, z. B. auch zur Erweiterung von Kombinationen Schraubbefestigung über Tragplatte möglich
------------	--