



B09749



Derivazione a T per minicanali TMC / TMU bianco IM 50x20 W

Caratteristiche tecniche

Serie

| | |
|-----------|-------|
| Altezza | 20 mm |
| Larghezza | 50 mm |

Materiali

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Materiale | Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS) |
| Colore | Bianco |
| Codice RAL | 9001 |

Protezione

| | |
|---|------|
| Resistenza agli urti IK | IK07 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | 15 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------|----|
| Con pellicola protettiva | No |
|--------------------------|----|

Adatto per

08 TMC 50x20

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Senza alogenri | Si |
| Conformità REACh – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |

Illustrazioni | Disegni

