



WH23120405Q



kallysto AP komplett: Leuchtschalter S6 Schwarz

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Schwarz |
| RAL Nummer | 9005 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Kennzeichnung

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
|------------------|----------------------------------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen | 88 x 88 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK04 |

Architektur

| | |
|-----------------------|-------|
| Steuer-/Bedienelement | Taste |
|-----------------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Texte

| | |
|--------------------|--|
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |
| Beleuchtung | Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung |
| Schaltart/Variante | Zwischenschalter |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|