



FW636W

Feldverteiler AP, FW2, IP40, SKI, 6x36PLE, Außenmaße (HxBxT):1091x787x150mm

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein    |
| Montage auf                | Aufputz |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

**Ausstattung**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl Reihen                 | 6    |
| Mit Schloss                   | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

**Kapazität**

|               |     |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 216 |
|---------------|-----|

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 1091 mm |
| Breite | 787 mm  |
| Tiefe  | 150 mm  |

**Abdeckung, Tür**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

**Abmessungen**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
|-----------------------------|----|

**Abdeckung, Tür**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein      |
| Art der Schranktür           | Einzeltür |

**Anschluss**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 3 |
|---------------------------------------|---|

**Werkstoff**

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| RAL Nummer | 9010     |
| Farbe      | Reinweiß |

**Ausstattung**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte       | Nein |

**Sicherheit**

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse I                        |
| Stoßfestigkeit IK              | IK08                                  |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40                                  |
| Schließungstyp                 | Schloss mit Schlüssel<br>Ohne Schloss |