



M1659TRAN

**Mini-snap 7,5-10 mm, inclusief kleefband, transparant**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Hoogte          | 11 mm                     |
| Breedte         | 11 mm                     |
| Lengte          | 2000 mm                   |
| Binnendoorsnede | 100 - 100 mm <sup>2</sup> |

**Capaciteit**

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 0 |
|------------------------------------------------------------|---|

**Materiaal**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal              | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld             |

**Normen**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

**Connectiviteit**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kabelgootverbinding | Zonder koppeling |
|---------------------|------------------|

**Uitrusting**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Aantal scheidingswanden | 0   |
| Aantal scheidingswanden | 0   |
| Met kabelhouders        | Nee |
| Met beschermfolie       | Nee |

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

**Afbeeldingen | tekeningen**

