



M1659TRAN

Minikanal Snap, 11x11mm, för kabel  $\varnothing$  7,5-10mm, 2 m, utan lock, PVC, Transparent

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Höjd      | 11 mm                     |
| Bredd     | 11 mm                     |
| Längd     | 2000 mm                   |
| Inre area | 100 - 100 mm <sup>2</sup> |

##### Kapacitet

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| Max. Antal kablar ( $\varnothing$ 11mm, 50 % fyllnad, utan apparater) | 0 |
|-----------------------------------------------------------------------|---|

##### Material

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Material   | Polyvinylklorid (PVC) |
| Behandling | Obehandlad            |

##### Standarder

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|------------------------------------------------------|-----|

##### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

##### Anslutning

|       |               |
|-------|---------------|
| Skarv | Utan koppling |
|-------|---------------|

##### Utrustning

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Antal partitioner             | 0   |
| Antal anslutbara mellanväggar | 0   |
| Kabelhållare medföljer        | Nej |
| Med skyddsfilm                | Nej |

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

#### Illustrationer | teckningar

