



B01858



Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 80x60 W

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Altezza         | 60 mm                       |
| Larghezza       | 80 mm                       |
| Lunghezza       | 2000 mm                     |
| Sezione interna | 4020 - 4020 mm <sup>2</sup> |

##### Materiali

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Materiale  | Polivinilcloruro (PVC) |
| Codice RAL | 9001                   |
| Colore     | Bianco                 |

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Resistenza agli urti IK                 | IK08 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |

##### Condizioni d'uso

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 5 - 60 °C |
|-------------------------|-----------|

##### Equipaggiamento

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Numero di divisori collegabili | 2  |
| Con pellicola protettiva       | Sì |

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |

#### Illustrazioni | Disegni

