



VF212PS

**Kleinverteiler,golf,UPV,24PLE,2-reihig,IP40,QC-Klemme N+PE,weiße Tür**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 400 - 400 V |
|--------------|-------------|

**Installation, Montage**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Geeignet für Außenbereich | Nein      |
| Montage auf               | Unterputz |

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

**Ausstattung**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen           | 2    |
| Anzahl Reihen                 | 2    |
| Anzahl Felder                 | 1    |
| Mit Schloss                   | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja   |

**Kapazität**

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 24 |
|---------------|----|

**Funktionen**

|  |      |
|--|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
| Mit Leitungseinführung                       | Ja   |

**Lieferumfang**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Anzahl der Fl-Schalter im Verteiler | 0 |
|-------------------------------------|---|

**Abmessungen**

|            |          |
|------------|----------|
| Höhe       | 418 mm   |
| Breite     | 382 mm   |
| Tiefe      | 97.50 mm |
| Einbauhöhe | 382 mm   |

**Abdeckung, Tür**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

**Abmessungen**

|              |        |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 318 mm |
|--------------|--------|

**Abdeckung, Tür**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlosser | 0 |
|----------------------|---|

**Abmessungen**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Einbautiefe                 | 72 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 12    |

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Werkstoff**

|            |            |
|------------|------------|
| Werkstoff  | Kunststoff |
| RAL Nummer | 9010       |
| Farbe      | Reinweiss  |

**Ausstattung**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja   |
| Mit Montageplatte       | Nein |

| <b>Werkstoff</b>               |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Ultraviolettstrahlen beständig | Nein                              |
| <b>Sicherheit</b>              |                                   |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II                   |
| Stossfestigkeit IK             | IK07                              |
| Schutzart IP                   | IP40                              |
| Schliessungstyp                | Schnappverschluss<br>Ohne Schloss |
| Glühdrahttest                  | 850 °C                            |
| <b>Nachhaltigkeit</b>          |                                   |
| RoHS-konform                   | Ja                                |