



VF212PS

Kleinverteiler,golf,UPV,24PLE,2-reihig,IP40,QC-Klemme N+PE,weiße Tür

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 400 - 400 V

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Unterputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen 2

Anzahl Reihen 2

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

**Kapazität**

Anzahl Module 24

**Funktionen**

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät Nein

Mit Leitungseinführung Ja

**Lieferumfang**

Anzahl der FI-Schalter im Verteiler 0

**Abmessungen**

Höhe 418 mm

Breite 382 mm

Tiefe 97.50 mm

Einbauhöhe 382 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

**Abmessungen**

Einbaubreite 318 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der Schlösser 0

**Abmessungen**

Einbautiefe 72 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Schraubbefestigung

**Werkstoff**

Werkstoff Kunststoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiss

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

**Werkstoff**

Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
--------------------------------	------

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stossfestigkeit IK	IK07
--------------------	------

Schutzart IP	IP40
--------------	------

Schliessungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
-----------------	-----------------------------------

Glühdrahttest	850 °C
---------------	--------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----