



BRAP8020019016

Socle de goul. alu 80x200 2 comp blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	80 mm
Largeur	200 mm
Longueur	2000 mm

Plastron, porte

Nombre de couvercles	2
Largeur de couverture 1	80 mm
Largeur de couverture 2	80 mm
Largeur de couverture 3	0 mm

Dimensions

Section intérieure / utile	14250 - 14250 mm ²
----------------------------	-------------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	56
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	75

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
---	-----------------------------------

Installation, montage

Perforation de socle	No
----------------------	----

Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Goupilles de jonction comme référence séparée
-----------------------------------	---

Equipement

Écisses incluses	No
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Illustrations | dessins

