



GBD5010039016

**tehalit.GBD Kąt zewnętrzny, 50x100mm, biały**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 50 mm  |
| Szerokość | 100 mm |

**Akcesoria**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Typ akcesoriów | Formowany |
|----------------|-----------|

**Konfiguracja**

|          |     |
|----------|-----|
| Nakładka | Tak |
|----------|-----|

**Ustawienia**

|        |          |
|--------|----------|
| Zakres | 83 - 140 |
|--------|----------|

**Instalacja, montaż**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Perforacja podstawy | Nie |
|---------------------|-----|

**Materiały**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Polichlorek winylu (PVC) |
| Obróbka  | Stan surowy              |
| Kolor    | Biały                    |
| Kod RAL  | 9016                     |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP40 |

**Sprzęt**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Z folią ochronną | Nie |
|------------------|-----|

**Odpowiednie do**

|            |
|------------|
| GBD 50x100 |
|------------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |