



GBD5010039016

**Vanjski ugao, GBD 50x100, prometna bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 50 mm  |
| Širina | 100 mm |

**Pribor**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Vrsta pribora | Oblikovano/kalupljeno |
|---------------|-----------------------|

**Konfiguracija**

|             |    |
|-------------|----|
| Preklapanje | Da |
|-------------|----|

**Postavke**

|              |          |
|--------------|----------|
| Ugaoni domet | 83 - 140 |
|--------------|----------|

**Instalacija, montaža**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Perforacija osnove | Ne |
|--------------------|----|

**Materijali**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Materijal | Polivinilklorid (PVC) |
| Obrada    | Neobrađeno            |
| Boja      | Prometna bijela       |
| RAL kod   | 9016                  |

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK        | IK07 |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP40 |

**Oprema**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
|---------------------|----|

**Pogodno za**

|            |  |
|------------|--|
| GBD 50x100 |  |
|------------|--|

**Održivost**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |