



GBD5010039016

#### TEHALIT GBD ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 105x56 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

###### Διαστάσεις

|        |        |
|--------|--------|
| Ύψος   | 50 mm  |
| Πλάτος | 100 mm |

###### Παρελκόμενα

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Είδος παρελκόμενου εξαρτήματος | Μορφοποιημένο |
|--------------------------------|---------------|

###### Ρύθμιση

|           |     |
|-----------|-----|
| Επικάλυψη | Ναι |
|-----------|-----|

###### Ρυθμίσεις

|              |          |
|--------------|----------|
| Εύρος γωνίας | 83 - 140 |
|--------------|----------|

###### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                |     |
|----------------|-----|
| Διάτρηση βάσης | Όχι |
|----------------|-----|

###### Υλικά

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Υλικό       | Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο              |
| Χρώμα       | Traffic white            |
| Κωδικός RAL | 9016                     |

###### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK07 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP40 |

###### Εξοπλισμός

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Με προστατευτικό φιλμ | Όχι |
|-----------------------|-----|

###### Κατάλληλο για

|            |  |
|------------|--|
| GBD 50x100 |  |
|------------|--|

###### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |