



LE1404C

Fusible D01 4A 400V gG avec indicateur

Caractéristiques techniques

Fusible

Taille de l'élément fusible	D01
Caractéristique du fusible	gG

Courant électrique

Courant assigné nominal	4 A
-------------------------	-----

Tension

Tension nominale	250 - 400 V
------------------	-------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1.60 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	10 mm
Largeur	10 mm

Matière

Couleur	Marron
---------	--------

Architecture

Courbe	gG
--------	----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui