



FW624W

Feldverteiler AP, FW2, IP40, SKI, 6x24PLE, Außenmaße (HxBxT):1091x571x150mm

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	6
Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	144
---------------	-----

**Abmessungen**

Höhe	1091 mm
Breite	571 mm
Tiefe	150 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

**Anschluss**

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	2
---------------------------------------	---

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel Ohne Schloss