



LE1402C

## Zekering D01-2 A 400 V gG

### Technische eigenschappen

#### Zekering

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Zekeringsgrootte   | D01 |
| Kenmerken zekering | gG  |

#### Stroom / temperatuur

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 2 A |
|-----------------|-----|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 - 400 V |
|-------------------|-------------|

#### Vermogen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 1,50 W |
|----------------------------------|--------|

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 10 mm |
| Breedte | 10 mm |

#### Materiaal

|       |      |
|-------|------|
| Kleur | Roze |
|-------|------|

#### Uitvoering

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |