



LE1402C

Zekering D01-2 A 400 V gG

Technische eigenschappen

Zekering

Zekeringsgrootte	D01
Kenmerken zekering	gG

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	2 A
-----------------	-----

Spanning

Nominale spanning	250 - 400 V
-------------------	-------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,50 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	10 mm
Breedte	10 mm

Materiaal

Kleur	Roze
-------	------

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja