



LE1402C

**Pojistková vložka D01 E14 2A 400V gG**

**Technické vlastnosti**

**Pojistka**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Velikost pojistky        | D01 |
| Charakteristika pojistek | gG  |

**Elektrický proud**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Jmenovitý proud | 2 A |
|-----------------|-----|

**Napětí**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 250 - 400 V |
|------------------|-------------|

**Výkon**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 1,50 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Rozměry**

|       |       |
|-------|-------|
| Výška | 10 mm |
| Šířka | 10 mm |

**Materiál**

|       |        |
|-------|--------|
| Barva | Růžová |
|-------|--------|

**Architektura**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Vypínací charakteristika | gG |
|--------------------------|----|

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |