



VH12NA

### Coffret de dist., Volta, HWV, 1x12M, IP30, Version Suisse

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

##### Installation, montage

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non            |
| Montage                     | Cloison creuse |

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

##### Puissance

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Puissance dissipée maximale par enveloppe à $\Delta T=20K$ | 12 W |
|------------------------------------------------------------|------|

##### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 1   |
| Nombre rangées            | 1   |
| Nombre de travée de large | 1   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |

##### Capacité

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Nombre de modules                      | 12 |
| Nombre de 1/2 modules par rail bornier | 24 |

##### Fonctions

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

##### Dimensions

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Hauteur                | 356.50 mm |
| Largeur                | 348 mm    |
| Profondeur             | 98 mm     |
| Hauteur d'encastrement | 321 mm    |
| Largeur de montage     | 314 mm    |

##### Cache, porte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes              | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

##### Dimensions

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Profondeur de montage      | 89 mm |
| Nombre d'unités de largeur | 12    |

##### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

##### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Matière  | Plastique |
| Code RAL | 9010      |
| Couleur  | Blanc pur |

##### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

##### Matière

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Oui |
|---------------------------------------|-----|

**Sécurité**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Classe de protection          | Classe II              |
| Indice de protection IP       | IP30                   |
| Type de verrouillage          | Loquet<br>Sans serrure |
| GWT tenue au fil incandescent | 850 °C                 |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|