



LFF3006058014

Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF 30x57mm braun

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 30 mm |
| Breite | 57 mm |

Zubehör

| | |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

Einstellungen

| | |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 90 - 90 |
|---------------|---------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe | Braun |
| RAL Nummer | 8014 |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

Normen

| | |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

Geeignet für

| |
|------------|
| LF 30 x 60 |
|------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |