



LF3003009001

Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm cremeweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Höhe | 30 mm |
| Breite | 30 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 720 - 720 mm ² |

Kapazität

| | |
|---|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 3 |
|---|---|

Werkstoff

| | |
|------------|------------------------|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| RAL Nummer | 9001 |
| Farbe | Cremeweiß |

Normen

| | |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

Konnektivität

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Kanalverbindung | Vormontierte Kupplungen |
|-----------------|-------------------------|

Ausstattung

| | |
|---|-------|
| Anzahl der Trennwände | 0 |
| Kammeranzahl | 1 - 1 |
| Anzahl steckbare Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Mit Schutzfolie | Nein |

Abbildungen | Zeichnungen

