



VH12AT



Kleinverteiler, volta, HWV, 1x12PLE, Stahlbl.tür, 321x314x87mm Ausschnittmass

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 400 - 400 V |
|--------------|-------------|

#### Installation, Montage

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage auf | Hohlwand |
|-------------|----------|

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

#### Leistung

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$ | 12 W |
|---------------------------------------------------------|------|

#### Ausstattung

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Schienen | 1 |
|---------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 1 |
|---------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 1 |
|---------------|---|

|             |      |
|-------------|------|
| Mit Schloss | Nein |
|-------------|------|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja |
|-------------------------------|----|

#### Kapazität

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 12 |
|---------------|----|

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene | 24 |
|---------------------------------------------------------|----|

#### Funktionen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

#### Abmessungen

|      |           |
|------|-----------|
| Höhe | 356,50 mm |
|------|-----------|

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 348 mm |
|--------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 98 mm |
|-------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Einbauhöhe | 321 mm |
|------------|--------|

#### Abdeckung, Tür

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

#### Abmessungen

|              |        |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 314 mm |
|--------------|--------|

#### Abdeckung, Tür

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 0 |
|----------------------|---|

#### Abmessungen

|             |       |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 89 mm |
|-------------|-------|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |
|-----------------------------|----|

#### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

#### Konnektivität

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

#### Werkstoff

|           |            |
|-----------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
|-----------|------------|

|            |      |
|------------|------|
| RAL Nummer | 9010 |
|------------|------|

|       |          |
|-------|----------|
| Farbe | Reinweiß |
|-------|----------|

#### Ausstattung

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |
|-------------------------|----|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
|-------------------|------|

**Werkstoff**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Ultraviolettstrahlen beständig | Ja |
|--------------------------------|----|

**Sicherheit**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II                   |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30                              |
| Schließungstyp                 | Schnappverschluss<br>Ohne Schloss |
| Glühdrahttest                  | 850 °C                            |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|