




13337003

Okvir, 3-struki, K.5, vertikalni, aluminij, aluminij eloksiran

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	3
Broj modula	3

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij
Obrada	Anodizirano

Dimenzije

Visina	222,50 mm
Širina	87 mm
Dubina	9,90 mm
Broj jedinica horizontalno	1
Broj jedinica vertikalno	3

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
-------------------	---------------------------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da