



LF3003009016

### Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm verkehrsweiß

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	30 mm
Breite	30 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	720 - 720 mm <sup>2</sup>

##### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	3
---	---

##### Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiss

##### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

##### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

##### Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

##### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklemme	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

##### Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

#### Abbildungen | Zeichnungen

