



LF4006088014

**T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x57mm braun**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 40 mm |
| Breite | 57 mm |

**Zubehör**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

**Normen**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|----------------------------------------------|------|

**Werkstoff**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Werkstoff  | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Oberfläche | Unbehandelt                       |
| Farbe      | Braun                             |
| RAL Nummer | 8014                              |

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

**Ausstattung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

**Geeignet für**

|            |  |
|------------|--|
| LF 40 x 60 |  |
|------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |