



WH11588300A



basico: T23 avec LED d'état/bornes enfich. avec face pour combinaison Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

#### Dimensions

Hauteur	46 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	44.2 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36.7 mm
Profondeur de montage	7.5 mm

#### Raccordement

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Sans

#### Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

#### Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

#### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Oui

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----